

# TECHNICKÝ LIST



## Odmašťovací kapalina AQ DR - 5 I - AQ D005

### VLASTNOSTI:

Hmotnost:	5,3 kg
Doporučený poměr ředění:	10 : 1
Max. poměr ředění:	50 : 1
Obalový materiál:	100% HDPE
Objem:	5 l

### POPIS VÝROBKU:

Odmašťovací kapalina AQ DR - 5 l je bezbarvá, ekologicky nezávadná, vyrobena jako **koncentrovaný roztok**. Je netoxická, nevypařuje se, a je nehořlavá. K dalším přednostem této kapaliny patří to, že:

- je kompletně **biologicky odbouratelná**, i když je smíchaná s nečistotami,
- nenarušuje čišťený povrch, **nepůsobí agresivně** na pryž, barvy, plasty ani pryskyřice,
- **nezanechává skvrny**, po spláchnutí nevznikají usazeniny.

Tato kapalina **obsahuje antikorozi a protipěnicí přísadu**. Je vhodná jak pro ruční tak i strojní odmašťování i pro kovové citlivé materiály. Vyšší účinnosti odmašťování dosáhnete **při teplotách kapaliny nad 40°C**.

### VÝHODY:

Kapalinu můžete použít přímo koncentrovanou nebo ředit, a to:

- v poměru **10 : 1**,
- **maximálně však 50 : 1**

Ředěním odmašťovací kapaliny můžete výrazně ušetřit náklady na čištění.

### POUŽITÍ:

Biologicky odbourává a účinně **odstraňuje všechny typy** minerálních, rostlinných, živočišných a syntetických olejů, mazadel, **tuků a ropných úniků** z vozovky, podlahy nebo jiného povrchu. Lze použít také při **čištění většiny kovů** (mosazi, hliníku, mědi, bronzu, oceli, železa, olova a zinku).



## **DOPORUČENÍ:**

K dokonalému úklidu znečištěného povrchu doporučujeme **použít odmašťovací kapalinu v kombinaci se sorbenty**. Kapalinu můžete nanést na čištěný povrch před zasypáním sorbentem a nebo ji použít až k odmaštění povrchu po tom, co je uklizen nasycený sorbent. Při práci s odmašťovací kapalinou **doporučujeme používat ochranné pracovní pomůcky** na ochranu očí a pokožky.

V Praze dne 8. 8. 2023